

**Garant**
**ZCMX 10T304, Nuance: HBZ140**


## Données de commande

N° commande	268433 HBZ140
GTIN	4062406770136
Classe d'article	21E

## Description

### Exécution:

Substrat à grain moyen universel avec revêtement PVD. Premier choix pour les applications de tournage et de perçage.

Pour  $\varnothing$  d'outil  $D_c$ : 20 mm

Nuance: HBZ140

Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance tournage: 0,1 - 0,3 mm

Avance perçage: 0,03 - 0,12 mm

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 190 m/min

## Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Avance perçage	0,03 - 0,12 mm
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2 mm
Type d'outils	Carbure

Code ISO plaquette	ZCMX 10T304
Avance tournage	0,1 - 0,3 mm
Nuance	HBZ140
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 190 m/min
Application principale	M
Pour $\varnothing$ d'outil $D_c$	20 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage