

Garant**Lame de rainurage eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 19/1,5mm****Données de commande**

N° commande	273781 19/1,5
GTIN	4062406769888
Classe d'article	21W

Description**Utilisation:**

En association avec les plaquettes de tronçonnage 273656 – 273749.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273984 – 273994 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

Attention:

Clé de montage 279940 à commander séparément.

Remarque(s):

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

Description technique

Pour Ø pièce max.	40 mm
Hauteur de lame h ₅	19 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Longueur totale L	96 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non

Type de produit

Lame de rainurage / tronçonnage