

**Garant****Lame de rainurage eco, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 26/3mm****Données de commande**

N° commande	273781 26/3
GTIN	4062406770327
Classe d'article	21W

**Description****Utilisation:**

En association avec les plaquettes de tronçonnage 273656 – 273749.

**Adapté(s) pour:**

Porte-lames 273984 – 273994 ou 319132 – 319133 (porte-lames VDI).

**Attention:**

Clé de montage 279940 à commander séparément.

**Remarque(s):**

A partir d'une profondeur de gorge de 19,5 mm (jusqu'à une largeur de gorge de 3 mm) ou de 24,5 mm (à partir d'une largeur de gorge de 4 mm), la deuxième arête de coupe entre en contact avec la pièce à usiner, ce qui peut entraîner des stries. Utiliser au besoin les plaquettes de tronçonnage à une arête 273656 – 273670.

**Description technique**

Largeur de gorge w	3 mm
Pour Ø pièce max.	85 mm
Hauteur de lame h <sub>5</sub>	26 mm
Longueur totale L	120 mm
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Clé système	oui
Rainurage axial possible	non

Type de produit

Lame de rainurage / tronçonnage