

Garant**Forets à béton en carbure, Ø foret: 14mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 786070 14 |
| GTIN | 4062406773472 |
| Classe d'article | 71C |

Description**Exécution:**

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.

Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le **forage de trous de chevilles avec des perforateurs** dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.

Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l'acrylique et la céramique.

Convient également pour le forage d'acier trempé.

Description technique

| | |
|---|----------------------|
| Longueur totale | 150 mm |
| Ø queue | 10 mm |
| Longueur hélice | 85 mm |
| Ø foret | 14 mm |
| Type d'outils | Carbure |
| Norme | ISO 5468 |
| Norme | DIN 8039 |
| Utilisation avec percussion / sans percussion | Perçage à percussion |
| Queue | Queue cylindrique |
| Type de produit | Forets à béton |

