

Garant**Jeu de forets à béton en carbure, Nombre de forets: 5****Données de commande**

N° commande	786078 5
GTIN	4062406773489
Classe d'article	71C

Description**Exécution:**

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.

Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le **forage de trous de chevilles avec des perforateurs** dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.

Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l'acrylique et la céramique.

Convient également pour le forage d'acier trempé.

Contenu:

Foret 786070: 1 de chaque réf. 4; 5; 6; 8; 10

Description technique

Nombre de forets	5
Type d'outils	Carbure
Norme	ISO 5468

Norme	DIN 8039
Utilisation avec percussion / sans percussion	Perçage à percussion
Queue	Queue cylindrique
Type de produit	Forets à béton

Accessoires

Forets à béton en carbure Ø foret 4 mm	786070 4
Forets à béton en carbure Ø foret 5 mm	786070 5
Forets à béton en carbure Ø foret 6 mm	786070 6
Forets à béton en carbure Ø foret 8 mm	786070 8
Forets à béton en carbure Ø foret 10 mm	786070 10