

Garant

Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 15×D, Système / Ø queue: GL/16



Données de commande

N° commande	264874 GL/16
GTIN	4062406770198
Classe d'article	29E

Description

Exécution:

Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{\min} = 1/2 \text{ Ø queue} + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: GL

Longueur totale L: 268 mm

Plage non serrable S: 102 mm

Long. serrage recommandée: 64 mm

Jeu de vis de montage: 269026 1

Description technique

Jeu de vis de montage	269026 1
Long. serrage recommandée	64 mm
Système	GL
Plage non serrable S	102 mm
Longueur totale L	268 mm
Série	Master Mute

Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	15xD
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63