

Garant**Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 15×D,
Système / Ø queue: QC/25****Données de commande**

N° commande	264898 QC/25
GTIN	4062406773618
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: QC

Longueur totale L: 430 mm

Déport H corps de base: 2,5 mm

Plage non serrable S: 145 mm

Long. serrage recommandée: 100 mm

Jeu de vis de montage: 269026 1

Description technique

Jeu de vis de montage	269026 1
Plage non serrable S	145 mm
Système	QC
Déport H corps de base	2,5 mm
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208

Long. serrage recommandée	100 mm
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Longueur totale L	430 mm
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	15×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63