

Garant**Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire, 15×D,
Système / Ø queue: DM/60****Données de commande**

N° commande	264938 DM/60
GTIN	4062406773656
Classe d'article	29E

Description**Exécution:**

Queue renforcée au carbure.

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d'un S!

$D_{min} = 1/2 \text{ Ø queue} + H + \text{déport tête de coupe } L_3$.

Orientation aisée de la barre d'alésage à l'aide de la tête de montage 265001.

Arrosage interne: oui

Système: DM

Longueur totale L: 1040 mm

Déport H corps de base: 10 mm

Plage non serrable S: 333 mm

Long. serrage recommandée: 240 mm

Jeu de vis de montage: 269026 3

Description technique

Déport H corps de base	10 mm
Tuyau de raccordement haute pression	269207
Plage non serrable S	333 mm
Système	DM
Long. serrage recommandée	240 mm

Jeu de vis de montage	269026 3
Connecteur pour raccord pour lubrifiant	269208
Longueur totale L	1040 mm
Série	Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	15×D
Vibration	amorti
Arrosage interne	oui
Type de produit	BARRE D'ALESAGE PSC 63