

Garant **GRIDLINE****Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main, 12×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 150mm****Données de commande**

N° commande	972036 150
GTIN	4062406773861
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes et/ou bâtis et établis mobiles.

**Adapté(s) pour:**

Tous les bâtis ESD 16G.

**Coloris:**

Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

**Description technique**

Profondeur utile en G	20
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Surface utile de tiroir en G	12×20
Largeur utile en G	12
Hauteur frontale	150 mm

Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main
Hauteur utile	125 mm
Profondeur utile	500 mm
Largeur utile	300 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	oui
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	12×20G
Type de produit	Tiroir