

Garant GRIDLINE

Bâti ESD 16G pour garnissage libre avec des tiroirs, 12×20G, Hauteur boîtier: 500mm**Données de commande**

N° commande	972030 500
GTIN	4062406769741
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Caisson de tiroirs en construction d'acier robuste. **Pour tiroirs à extension totale** avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Verrouillage central par serrure à cylindre.

Utilisation:

Caisson de tiroirs pour équipement individuel des postes de travail 972010 – 972015 ou pour établis ESD 972150 – 972185.

Coloris:

Corps gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Remarque(s):

Toutes les pièces en plastique (p. ex. capuchons) et les barres-poignées ne sont pas conductrices ESD. Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

Description technique

Profondeur en G	20
Largeur en G	12

Hauteur	500 mm
Exécution	pour garnissage libre
Hauteur utile	425 mm
Poids	13 kg
Profondeur	650 mm
Largeur	400 mm
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Surface utile de tiroir en G	12×20
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	12×20G
Type de produit	Caissons d'armoires à outils