

Garant GRIDLINE

Tiroir ESD avec déverrouillage individuel à une seule main, 12×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm**Données de commande**

N° commande	972036 200
GTIN	4062406773878
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium. Tiroirs avec perforations pour accueillir des parois crantées au pas de 25 mm (à partir d'une hauteur frontale de tiroir de 75 mm).

Avec **déverrouillage individuel des tiroirs à une seule main** – empêche toute ouverture des tiroirs pendant le transport. Indispensable pour toutes les armoires roulantes et/ou bâtis et établis mobiles.

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis ESD 16G.

Coloris:

Corps de tiroir et façade gris clair similaire RAL 7035, **revêtement par poudre ESD.**

Description technique

Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Hauteur frontale	200 mm
Largeur utile en G	12
Déverrouillage individuel des tiroirs	Une main

Hauteur utile	175 mm
Profondeur utile en G	20
Surface utile de tiroir en G	12×20
Largeur utile	300 mm
Profondeur utile	500 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	oui
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	12×20G
Type de produit	Tiroir