

AEG

Boulonneuse, Type: BSS18MTF12



Données de commande

N° commande	074016 BSS18MTF12
GTIN	4058546374570
Classe d'article	07A

Description

Exécution:

Puissante clé à chocs sans fil 18 V avec mandrin carré de 1/2 pouce.

- **Eclairage à LED de la zone de travail.**
- **Poignée Softgrip.**
- **Crochet de ceinture.**
- **Réglage du couple sur 4 niveaux, avec arrêt automatique pour un serrage et un desserrage optimum d'écrous de roue.**
- **Moteur sans charbons.**

Livraison:

Sans batterie ni chargeur, en carton.

Remarque(s):

Batterie de rechange adaptée, voir codes art. 073846 – 073848. Kits de base batterie, voir code art. 073844.

Description technique

Profil d'entraînement du porte-outils	Carré mâle
Nombre de batteries incluses	0

Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Couple maximal	785 Nm
Nombre de coups	0 - 3800 min ⁻¹
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	BSS18MTF12
Ø vissage maximal (8.8 – 12.9)	M16
Type de batterie	Lithium-ion
Utilisation type	Heavy Duty
Dimensions du porte-outils	1/2 pouce
Poids	1,65 kg
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	AEG Type AS 18 V
Type de produit	Boulonneuse