



## Distancemètre laser, Type: GLM150-27C



### Données de commande

N° commande	465560 GLM150-27C
GTIN	4059952614304
Classe d'article	46T

### Description

#### Exécution:

Télémètre laser avec boîtier robuste antichocs, étanche à la poussière et aux projections d'eau. Ecran rétroéclairé de 3 lignes pour une lisibilité optimale. Classe de laser 2 suivant CEI 825-1. Précision sur de longues distances. Transfert des mesures via Bluetooth vers la nouvelle application MeasureOnApp.

Enregistrement de photos dans la mémoire interne et transfert de photos vers un PC via USB. Batterie Li-Ion intégrée pour une grande flexibilité et une contribution à la durabilité.

#### Exécution - Descriptif:

Télémètre laser avec boîtier robuste antichocs, étanche à la poussière et aux projections d'eau. Ecran rétroéclairé de 3 lignes pour une lisibilité optimale. Classe de laser 2 suivant CEI 825-1. Filetage pour support 1/4". Le capteur d'inclinaison 360° intégré indique la pente d'un objet par pose directe du boîtier et permet une mesure de la hauteur indirecte. Création de plans numériques, importation et modification de plans existants, exportation des résultats et cotation de chantier simple. Transfert des données via Bluetooth®.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

Avec étui de protection. Avec batterie Li-Ion + câble micro-USB.

**Accessoire(s):**

Trépied 468558.

**Description technique**

Nombre de batteries incluses	1
Calcul des surfaces et des volumes	oui
Poids	210 g
Longueur	142 mm
Filetage pour support	1/4 pouce
Capacité de la batterie	3,12 Ah
Capteur d'inclinaison	360 degré
Mesure indirecte (Pythagore)	oui
Largeur	64 mm
Rappel des dernières mesures	oui
Tension nominale	3,6 V
Précision de mesure	±1,5 mm
Mesure min. / max.	oui
Hauteur	28 mm
Type de batterie	Lithium-ion
Addition/Soustraction	oui
Alimentation	Batterie Li-Ion
Portée	150 m
Référence fabricant	GLM150-27C
Interface	Interface Bluetooth
Interface	Port USB
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Indice de protection IP	IP 54
Série	GLM150-27C
Viseur numérique	oui
Classe de laser suivant CEI 825-1	2

Type de produit

Distancemètres