



Laser à lignes croisées à nivellement automatique GLL, Type: 2-15G



Données de commande

N° commande	468490 2-15G
GTIN	4059952511054
Classe d'article	46T

Description

Exécution:

Laser à lignes croisées compact avec lignes laser à nivellement automatique. Alignement horizontal et vertical rapide de lignes. Design robuste avec revêtement Softgrip pour une protection contre les chocs. Étanche aux projections d'eau et à la poussière. Y compris deux points d'aplomb verticaux.

Une ligne horizontale et 2 lignes verticales à 360° permettent de nombreuses applications à la fois pour le marquage, l'alignement et le nivellement à l'intérieur. Grande portée allant jusqu'à 120 m à l'aide du récepteur LR 7 Professional (accessoire). **Protection IP64.** Construction robuste avec verres intégrés et boîtier caoutchouté pour une utilisation dans des conditions de travail exigeantes. Fixation aisée, rapide et sûre grâce au support universel LB 10 Professional avec des aimants très puissants.

Lignes laser vertes pour une meilleure visibilité lorsque les conditions lumineuses sont mauvaises.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

4x piles 081561 LR6, support universel LB 10, plaque de mire laser, sacoche de protection.

Description technique

Hauteur	115 mm
Portée	15 m
Filetage pour support	1/4 pouce
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Référence fabricant	GLL 2-15 G
Nombre de piles incluses	4
Erreur admissible	±0,3 mm/m
Plage de nivellement	±4 degré
Classe de laser	2
Poids	570 g
Longueur	126 mm
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Largeur	63 mm
Couleur du laser	Vert
Indice de protection IP	IP 64
Type de produit	Laser à lignes croisées

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------