

Garant**Pied à coulisse numérique HCT IP67 avec Bluetooth, Plage de mesure: 200mm****Données de commande**

N° commande	412781 200
GTIN	4062406773939
Classe d'article	41A

Description**Exécution:**

Pied à coulisse numérique IP 67 HCT avec **Bluetooth 5.0. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut.** Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 10 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d'énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec **surface agréable au toucher en Haptoprene.** Le pied à coulisse résiste à l'eau, au lubrifiant, à l'huile et à la poussière. Surfaces de mesure finement rodées. Compatible avec l'application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Pièce(s) de rechange:

Support de pile 412237 réf. B.

Description technique

Lecture commutable	mm / pouce
Lecture	0,0005 pouce
Jauge de profondeur disponible	oui
Etalonnage	A1

Jauge de profondeur	forme carrée 3,7×1,3
Longueur de bec	50 mm
Format international	CR2032
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	Application HCT Windows
Lecture	0,01 mm
Indice de protection IP	IP 67
Norme	ISO 13385
Type de pile	Pile bouton
Nombre de piles incluses	1
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Code art. piles/batteries incluses	081560
Série	HCT
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021000 200
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 200 mm	021010 200

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
Couvercle pour pied à coulisse Type B	412237 B
Vis pour support de jauge de profondeur	412236
Type SPRING	412240 SPRING