

Garant**Pied à coulisse numérique HCT IP67 avec Bluetooth, Plage de mesure: 300mm****Données de commande**

N° commande	412781 300
GTIN	4062406773946
Classe d'article	41A

Description**Exécution:**

Pied à coulisse numérique IP 67 HCT avec **Bluetooth 5.0. Affichage LCD fortement contrasté et bien lisible, avec des chiffres de 11,5 mm de haut.** Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 10 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d'énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec **surface agréable au toucher en Haptoprene.** Le pied à coulisse résiste à l'eau, au lubrifiant, à l'huile et à la poussière. Surfaces de mesure finement rodées. Compatible avec l'application mobile HCT (Hoffmann Group Connected Tools) en option. Disponible gratuitement pour Android et iOS. Egalement utilisable via HID (Human Interface Device). sans jauge de profondeur

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Pièce(s) de rechange:

Support de pile 412237 réf. B.

Description technique

Lecture	0,01 mm
Type de pile	Pile bouton
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses	1

Format international	CR2032
Etalonnage	A1
Longueur de bec	64 mm
Lecture commutable	mm / pouce
Application radio	HID (Human Interface Device)
Application radio	Application mobile HCT
Application radio	Application HCT Windows
Code art. piles/batteries incluses	081560
Lecture	0,0005 pouce
Jauge de profondeur disponible	non
Série	HCT
Norme	ISO 13385
Indice de protection IP	IP 67
Ecart de mesure E MPE	±0,03 mm
Interface	Interface Bluetooth
Métrologie	numérique
Matériau	Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces	trempées
Emballage	Boîte robuste
Type de produit	Pieds à coulisse universels

Services

Etalonnage Pieds à coulisse / jauges de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021000 300
Étalonnage DAkkSPied à coulisse / jauge de profondeur Plage de mesure maximale 300 mm	021010 300

Accessoires

Pile bouton / spéciale Type de pile CR2032	081560 CR2032
--------------------------------------------	---------------

Couvercle pour pied à coulisse Type B	412237 B
Vis pour support de jauge de profondeur	412236
Type SPRING	412240 SPRING