



## Laser a lignes croisees nivellement auto LINO, Type: L6RS



### Données de commande

N° commande	468486 L6RS
GTIN	7640180530640
Classe d'article	47C

### Description

#### Exécution:

Robuste boîtier en plastique ergonomique; étanche aux projections d'eau et à la poussière. Laser multiligne à nivellement automatique avec 3× lignes laser à 360°. Une ligne laser horizontale et deux lignes laser verticales à 360°. Lignes laser fines, nettes et clairement visibles. Puissance laser réglable sur 3 niveaux pour une meilleure visibilité ou une durée de fonctionnement prolongée. Nivellement automatique sur de grandes distances en position oblique. Gain de temps grâce à la mise en place aisée du point d'aplomb. Point d'aplomb fixe grâce à la base intégrée. Alignement simple et précis des lignes laser de  $\pm 10^\circ$ . Fonction de mémorisation des paramètres personnels. Étanche aux projections d'eau et à la poussière. Le triple concept d'alimentation électrique permet un travail sans interruption. Fonctionnement au choix avec batterie Li-Ion, piles AA ou bloc d'alimentation.

#### Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

#### Livraison:

3× piles 081561 LR6, plaque de mire laser, étui.

### Description technique

Hauteur	110 mm
Poids	530 g
Filetage pour support	1/4 UNC pouce
Nombre de piles incluses	3
Couleur du laser	Rouge
Portée avec récepteur	70 m
Code art. piles/batteries incluses	081561 LR6
Portée	25 m
Indice de protection IP	IP 54
Largeur	60 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Erreur admissible	$\pm 0,2$ mm/m
Plage de nivellement	$\pm 4$ degré
Profondeur	100 mm
Série	LINO
Diamètre avec récepteur	140 m
Autonomie	25 h
Type de produit	Laser à lignes croisées

---

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR6	081561 LR6
---	------------