

**Coussinet de ponçage (A) 4 couches, Ø 30 mm, Grain: 80****Données de commande**

N° commande	555170 80
GTIN	4007220152706
Classe d'article	55G

Description**Exécution:**

Outil spécial avec toile abrasive à 4 couches s'emboîtant les unes dans les autres et taraudage central.

Utilisation:

Pour le ponçage latéral dans des endroits difficiles d'accès, tels que rainures, gorges et fentes. Possibilité de ponçage avec la face supérieure et la face inférieure.

Remarque(s):

Utiliser la broche de serrage 555175.

Abréviation de l'abrasif: A

Vitesse de rotation recommandée: 6500 min⁻¹

Description technique

Comparaison grain	80
Ø disque	30 mm
Abrasifs	Grain abrasif corindon (A)
Abréviation de l'abrasif	A

Support	Leinen
Attribut des noms de produit	Ø 30 mm
Machine motrice	Meuleuses droites
Vitesse de rotation recommandée	6500 min ⁻¹
Type de produit	Disques à lamelles

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
à sec	adaptée		