

ELTEN**Chaussures basses, grises VINTAGE Low ESD, S3, Pointure EU: 38****Données de commande**

N° commande	092230 38
GTIN	4030839220320
Classe d'article	09P

Description**Exécution:**

Chaussures de sécurité modernes, style Vintage.

- **Tige en cuir de vachette robuste.**
- **Doublure en tissu respirant BIOACTIVE pour une bonne gestion climatique.**
- **Languette rembourrée.**
- **Semelle intérieure entière ESD PRO grey.**
- **Semelle TPU/PU L10, antidérapante.**
- **Équipement ESD.**

Chaussures de sécurité avec doublure intérieure bioactive Particulièrement **douce pour la peau et anti-odeurs**. Lacets supplémentaires fournis (gris).

Norme:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

Livraison:

Avec lacets supplémentaires de couleur grise.

Remarque(s):

Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 37 – 48.

Description technique

Classe de protection	S3
----------------------	----

Norme	Protection orthopédique du pied homologuée conforme à DGUV Règle 191
Fermeture	Lacet
Type de chaussure	Chaussures basses
Semelle résistante à l'huile et à l'essence	oui
Étanchéité à l'eau de l'ensemble du pied	oui
Matière doublure intérieure	Doublure intérieure en tissu respirante
Couleur	gris
Pointure UE	38
Antidérapant	oui
Tige	Croûte de cuir
Absorption d'énergie par le talon	oui
convient aux semelles intérieures orthopédiques	oui
Matériau coque de protection	Acier
contre la pénétration d'eau et l'absorption d'eau	oui
Résistance à la pénétration	Tissu
Matériau semelle extérieure	TPU / PU
antistatique	oui
Série	VINTAGE
Sexe	Homme
Propriété électrostatique	ZED/ESD
Type de produit	Chaussures basses de sécurité