

Garant**Jeu de fleurs de polissage CaraFin 5 pièces, Ø 20 mm, Grain: D64µm****Données de commande**

N° commande	553992 D64
GTIN	4062406776947
Classe d'article	51G

Description**Exécution:**

Fleur de polissage CaraFin en **PU élastique** pour une adaptabilité maximale aux géométries de pièces complexes. **Revêtement** diamant **des deux côtés**.

Utilisation:

Idéal pour une utilisation en combinaison avec la tige 553997 43 et les micro-systèmes de polissage 078140 et 078150.

Description technique

Couleur	rose
Etape de polissage	Polissage
Série	CaraFin
Abréviation de l'abrasif	D
Vitesse de rotation recommandée	6000 min ⁻¹
Attribut des noms de produit	Ø 20 mm
Type de produit	Disques de polissage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		