



Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 250mm



Données de commande

N° commande	310505 250
GTIN	4019208526973
Classe d'article	36S

Description

Exécution:

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Fixation à l'aide de vis par l'arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir code art. 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

Description technique

Ø centrage B	200 mm
Hauteur avec mors H ₂	122 mm
Passage E	76 mm
Profondeur centrage C	5 mm
Vitesse de rotation max.	3000 min ⁻¹
Ø ext. A	250 mm
Hauteur sans mors H ₁	82 mm
Carré K	12 mm
Poids	25,6 kg
Norme	DIN 702-4
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Butées de pièce Hauteur h 15 mm	313033 15
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314600 250
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314400 250
Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15
	315200 250

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin
250

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin
250 mm

314000 250

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de
mandrin 250

315000 250