



Mandrin de tour à 3 mors en acier, centrage cylindrique, DIN 702-4, Ø ext. A: 200mm



Données de commande

N° commande	310505 200
GTIN	4019208526980
Classe d'article	36S

Description

Exécution:

- **Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Pour broches de machines avec centrage cylindrique ou pour fixation à l'aide d'un faux plateau. Fixation à l'aide de vis par l'arrière. Les faux plateaux bruts doivent toujours d'abord être ajustés à la machine, puis au mandrin de tour.

Norme:

DIN 702-4.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **P protection contre les copeaux**, voir code art. 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-4 correspond à l'ancienne norme DIN 6350-1.

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

Description technique

Ø ext. A	200 mm
Ø centrage B	160 mm
Hauteur sans mors H ₁	73,5 mm
Profondeur centrage C	4 mm
Hauteur avec mors H ₂	106 mm
Poids	15,2 kg
Carré K	11 mm
Vitesse de rotation max.	4000 min ⁻¹
Passage E	55 mm
Norme	DIN 702-4
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

Accessoires

Jeu de mors étagés, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200	315200 200
Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, durs Pour type de mandrin 200	315000 200
Butée de pièce, module de base Hauteur h 15 mm	313036 15
Jeu de mors rapportés, 3 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm	314400 200

Fiche technique

Jeu de semelles, 3 pièces, trempées Pour type de mandrin
200 mm

314000 200

Butées de pièce Hauteur h 15 mm

313033 15

Jeu de mors monoblocs, 3 pièces, doux Pour type de
mandrin 200 mm

314600 200