



Mandrin de tour à 3 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 250/8mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 310705 250/8 |
| GTIN | 4019208026084 |
| Classe d'article | 36S |

Description

Exécution:

- Mandrin de tour à commande manuelle avec couronne dentée, serrage concentrique.
- Corps en acier à poids et inertie réduits.
- Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.
- Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.
- Grande précision de concentricité.

Utilisation:

Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire. Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase.

Norme:

DIN 702-3.

Livraison:

1 clé de serrage et, selon le mandrin de tour, vis ou boulons de fixation.

1 jeu = 3 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur et 1 jeu = 3 mors extérieurs trempés, étagés vers l'intérieur.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314000 – 315200. **Protection contre les copeaux**, voir 312800.

Remarque(s):

Mandrins de tour à 3 mors à crémaillère, voir codes art. 313120 – 313140.

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Description technique

| | |
|----------------------------------|---|
| Vitesse de rotation max. | 3000 min ⁻¹ |
| Hauteur avec mors H ₂ | 124 mm |
| Dim. goujons filetés | M16 |
| Hauteur sans mors H ₁ | 83 mm |
| Poids | 28,5 kg |
| Carré K | 12 mm |
| Nombre de goujons filetés | 4 |
| Passage E | 76 mm |
| Ø centrage B | 139,7 mm |
| Norme | DIN 702-3 |
| Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhms |
| Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |