



Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 200/5mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 312705 200/5 |
| GTIN | 4019208026022 |
| Classe d'article | 36S |

Description

Exécution:

Forgées pour une longue durée de vie et **pour machines à vitesse élevée.**

- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Grande précision de concentricité.**

Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

Norme:

DIN 702-3.

Matière(s):

Acier

Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

Accessoire(s):

Mors supplémentaires et de rechange, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

Remarque(s):

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

Description technique

| | |
|----------------------------------|---|
| Hauteur avec mors H ₂ | 107 mm |
| Carré K | 11 mm |
| Nombre de goujons filetés | 4 |
| Dim. cône | 5 |
| Vitesse de rotation max. | 4000 min ⁻¹ |
| Ø ext. A | 200 mm |
| Poids | 17,2 kg |
| Hauteur sans mors H ₁ | 74,5 mm |
| Dim. goujons filetés | M10 |
| Passage E | 55 mm |
| Ø cône de centrage B | 82,575 mm |
| Norme | DIN 702-3 |
| Matière | Acier |
| Code couleur pour accessoires | Mandrins de tour à couronne et mors Röhms |
| Type de produit | Mandrins à couronne hélicoïdale |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 200 mm | 314700 200 |
| Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, durs Pour type de mandrin 200 | 315100 200 |
| Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 200 mm | 314100 200 |

