



## Mandrin de tour à 4 mors en acier, cône court, DIN 702-3, Ø ext. A / cône: 250/8mm



### Données de commande

N° commande	312705 250/8
GTIN	4019208026459
Classe d'article	36S

### Description

#### Exécution:

Forgées pour une longue durée de vie et **pour machines à vitesse élevée.**

- **Couronne spirale plane forgée, équilibrée et trempée.**
- **Les flancs de couronne et de filet sont rectifiés.**
- **Corps en acier à poids et inertie réduits.**
- **Grande précision de concentricité.**

#### Utilisation:

Pour broches DIN 55027 avec goujons filetés et écrous à embase. Le mandrin de tour est directement fixé sur la broche sans faux plateau intermédiaire.

#### Norme:

**DIN 702-3.**

#### Matière(s):

Acier

#### Livraison:

1 jeu = 4 mors intérieurs trempés, étagés vers l'extérieur.

1 jeu = 4 mors trempés, étagés vers l'intérieur.

1 clé de serrage et, selon le modèle de mandrin, vis ou boulons de fixation.

#### Accessoire(s):

**Mors supplémentaires et de rechange**, voir codes art. 314100 – 315300. Protection contre les copeaux, voir 312800.

**Remarque(s):**

La norme DIN 702-3 correspond à l'ancienne norme DIN 55027.

## Description technique

Poids	30,3 kg
Nombre de goujons filetés	4
Dim. cône	8
Carré K	12 mm
Dim. goujons filetés	M16
Vitesse de rotation max.	3000 min <sup>-1</sup>
Hauteur sans mors H <sub>1</sub>	83 mm
Hauteur avec mors H <sub>2</sub>	124 mm
Ø cône de centrage B	139,735 mm
Ø ext. A	250 mm
Passage E	76 mm
Norme	DIN 702-3
Matière	Acier
Code couleur pour accessoires	Mandrins de tour à couronne et mors Röhms
Type de produit	Mandrins à couronne hélicoïdale

## Accessoires

Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, doux Pour type de mandrin 250 mm	314700 250
Jeu de semelles, 4 pièces, trempées Pour type de mandrin 250 mm	314100 250
Jeu de mors monoblocs, 4 pièces, durs Pour type de mandrin 250	315100 250

