



## Coupe-tubes avec 1 molette pour tubes en acier, pour tubes jusqu'à: 2pouce



### Données de commande

N° commande	815001 2
GTIN	4018754329724
Classe d'article	83A

### Description

#### Exécution:

**Corps** en acier de haute qualité, forgé; vis résistante à l'usure avec poignée en plastique. **Molette** pour tubes en acier de haute qualité, trempée avec précision pour une longue durée de vie.

**Galets** en acier spécial; chromé.

#### Utilisation:

Pour couper proprement des tubes à angles droits.

Lors de la coupe, l'arête extérieure est automatiquement roulée. Après la coupe, le filetage peut être immédiatement usiné.

### Description technique

Largeur molette	19 mm
Ø molette	31 mm
Pour Ø ext. tuyau	1/8 – 2 pouce
Alésage molette	9 mm
Référence fabricant	Coupe-tubes RAPID 14000+2
Nombre de galets de guidage	2
Nombre de molettes	1
Type de produit	Coupe-tubes

## Accessoires

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour  
Ø tube jusqu'à 54E mm

814920 54E

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour  
Ø tube jusqu'à 54 mm

814920 54

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour  
Ø tube jusqu'à 35 mm

814920 35