



Coupe-tubes avec 1 molette pour tubes en acier, pour tubes jusqu'à: 1.1/4pouce



Données de commande

N° commande	815001 1.1/4
GTIN	4018754329700
Classe d'article	83A

Description

Exécution:

Corps en acier de haute qualité, forgé; vis résistante à l'usure avec poignée en plastique. **Molette** pour tubes en acier de haute qualité, trempée avec précision pour une longue durée de vie.

Galets en acier spécial; chromé.

Utilisation:

Pour couper proprement des tubes à angles droits.

Lors de la coupe, l'arête extérieure est automatiquement roulée. Après la coupe, le filetage peut être immédiatement usiné.

Description technique

Largeur molette	14 mm
Référence fabricant	Coupe-tubes RAPID 14000+2
Ø molette	25 mm
Pour Ø ext. tuyau	1/8 – 1.1/4 pouce
Alésage molette	7,6 mm
Nombre de galets de guidage	2
Nombre de molettes	1
Type de produit	Coupe-tubes

Accessoires

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour
Ø tube jusqu'à 35 mm

814920 35