



Coupe-tubes avec 3 molettes pour tubes en acier, pour tubes jusqu'à: 2pouce



Données de commande

N° commande	815101 2
GTIN	4018754329731
Classe d'article	83A

Description

Exécution:

Corps en acier de haute qualité, forgé; vis résistante à l'usure avec poignée en plastique. **Molette** pour tubes en acier de haute qualité, trempée avec précision pour une longue durée de vie.

Galets en acier spécial; chromé.

Utilisation:

Pour couper proprement des tubes à angles droits.

Ce coupe-tubes permet de travailler sur des tubes déjà posés. Grâce au travail par cliquet, une zone de mobilité de 120° suffit.

Description technique

Largeur molette	19 mm
Référence fabricant	Coupe-tubes RAPID 14001+3
Ø molette	25 mm
Pour Ø ext. tuyau	1/8 – 2 pouce
Alésage molette	9 mm
Nombre de galets de guidage	0
Nombre de molettes	3
Type de produit	Coupe-tubes

Accessoires

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour
Ø tube jusqu'à 35 mm

814920 35

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour
Ø tube jusqu'à 54 mm

814920 54

Ebavureur intérieur / extérieur pour acier inoxydable pour
Ø tube jusqu'à 54E mm

814920 54E