

 SIMTEK simturn AX**Porte-outils à droite simturn AX Center Line ØD = 4 mm, Ø Dg6: 20mm****Données de commande**

N° commande	270500 20
GTIN	2050002064492
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Fixation excentrique des plaquettes de coupe.

Avantage(s):

Hauteur de pointe toujours précise grâce à la fixation excentrique.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les très petits diamètres d'alésage.

Description technique

Vis de serrage	279710 1
L ₁	90 mm
Référence fabricant	AWBX
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes