

**Porte-outils à droite simturn AX Center Line ØD = 4 mm, Ø Dg6: 10mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 270500 10     |
| GTIN             | 2050002064461 |
| Classe d'article | 24U           |

**Description****Exécution:**

Fixation excentrique des plaquettes de coupe.

**Avantage(s):**

Hauteur de pointe toujours précise grâce à la fixation excentrique.

**Utilisation:**

Convient particulièrement pour les très petits diamètres d'alésage.

**Description technique**

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Vis de serrage      | 279710 1         |
| L <sub>1</sub>      | 65 mm            |
| Référence fabricant | AWBQ             |
| Arrosage interne    | oui              |
| Type de produit     | Porte-plaquettes |