

 SIMTEK simturn AX

Porte-outils à gauche simturn AX Center Line ØD = 4 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 20mm



Données de commande

N° commande	270501 20
GTIN	2050002064638
Classe d'article	24U

Description

Exécution:

Fixation excentrique des plaquettes de coupe.

Avantage(s):

Hauteur de pointe toujours précise grâce à la fixation excentrique.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les très petits diamètres d'alésage.

Description technique

Vis de serrage	279710 1
L ₁	90 mm
Référence fabricant	AWBW
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes