



Porte-outils avec système de serrage ME simturn AX D = 5 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 25mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 270531 25 |
| GTIN | 2050002065055 |
| Classe d'article | 24U |

Description

Exécution:

Choix parmi 4 types d'arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

Avantage(s):

Porte-outils pour utilisation rotative disponibles sur demande.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.

Description technique

| | |
|---------------------|------------------|
| L ₁ | 110 mm |
| Ecrou de serrage | 279715 1 |
| Référence fabricant | AY7J |
| Arrosage interne | oui |
| Type de produit | Porte-plaquettes |