

**Porte-outils de tournage UniTurn® KOMET, utilisation en position fixe (sans barre d'alésage) D = 6 mm, Ø de queue d / Ø d'alésage d1: 25mm****Données de commande**

N° commande	270533 25
GTIN	2050002065093
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Choix parmi 4 types d'arrosages différents en option. Réglage aisé avec seulement deux vis sans tête.

Avantage(s):

Le système de serrage ME offre une précision et une stabilité optimales grâce à l'enserrement complet.

Utilisation:

Convient particulièrement pour les longs porte-à-faux, afin de réduire les vibrations.

Description technique

L ₁	110 mm
Ecrou de serrage	279715 2
Référence fabricant	AY7P
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-plaquettes