


Outil d'alésage à droite simturn AX, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 2,7mm

Données de commande

N° commande	270549 2,7
GTIN	2050002065383
Classe d'article	24U

Description
Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Description technique

Arrosage interne	non
f	1,2 mm
Ø D	4 mm
Rayon R	0,15 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	2,7 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	0,2 mm
Référence fabricant	AA95X800
Longueur utile	15,2 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		

Alu > 10% Si	moyennement adaptée			
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P	
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M	
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M	
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée		40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K	
CuZn	adaptée			
Continue	adaptée			
Irrégulière	moyennement adaptée			
av. arrosage max.	adaptée			