

**Outil d'alésage à droite simturn AX, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Données de commande**

N° commande	270551 5,2
GTIN	2050002065475
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Description technique

Arrosage interne	non
Rayon R	0,2 mm
f	2,45 mm
Ø D	5 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	0,5 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	5,2 mm
Référence fabricant	AM8MX800
Longueur utile	20,3 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 20,3 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		

Alu > 10% Si	moyennement adaptée			
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P	
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P	
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M	
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M	
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée		40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K	
CuZn	adaptée			
Continue	adaptée			
Irrégulière	moyennement adaptée			
av. arrosage max.	adaptée			