

**Outil d'alésage à gauche simturn AX, L2 = 6,1 mm, Ø Dmin: 1mm****Données de commande**

N° commande	270561 1
GTIN	2050002065581
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Description technique

Rayon R	0,1 mm
Profondeur gorge max. t_{\max}	0,1 mm
f	0,45 mm
Ø D	4 mm
Pour alésages à partir de Ø D_{\min}	1 mm
Référence fabricant	AASJX800
Longueur utile	6,1 mm
Attribut des noms de produit	$L_2 = 6,1 \text{ mm}$
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		

Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		