

**Outil d'alésage à gauche simturn AX, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Données de commande**

N° commande	270565 5,2
GTIN	2050002065703
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Description technique

f	2,45 mm
Ø D	5 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	5,2 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	0,5 mm
Rayon R	0,2 mm
Référence fabricant	ANMNX800
Longueur utile	15,2 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	adaptée		
Alu > 10% Si	adaptée		

Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		