


Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1,4mm

Données de commande

N° commande	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Classe d'article	24V

Description
Exécution:

Type d'outils: CBN8

Description technique

f	0,6 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,07 mm
Ø D	4 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	1,4 mm
Rayon R	0,1 mm
Arrosage interne	non
Référence fabricant	A53ZCBN8
Longueur utile	6,1 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 6,1 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée