


**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm**

**Données de commande**

N° commande	270587 6,2
GTIN	2050002066069
Classe d'article	24V

**Description**
**Exécution:**

Type d'outils: CBN8

**Description technique**

Rayon R	0,2 mm
Ø D	6 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	0,31 mm
Arrosage interne	non
Référence fabricant	AEJ9CBN8
Longueur utile	30,5 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée