

**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L₂ = 10,2 mm, Ø D_{min}: 1,4mm****Données de commande**

N° commande	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Classe d'article	24V

Description**Exécution:**

Type d'outils: CBN8

Description technique

Arrosage interne	non
Rayon R	0,1 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	0,07 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Référence fabricant	A531CBN8
Longueur utile	10,2 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 10,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée