

**Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm****Données de commande**

N° commande	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Classe d'article	24V

**Description****Exécution:**

Type d'outils: CBN8

**Description technique**

Arrosage interne	non
Rayon R	0,15 mm
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	3,2 mm
Référence fabricant	AQ5QCBN8
Longueur utile	20,3 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée