



Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 6,2mm



Données de commande

N° commande	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Classe d'article	24V

Description

Exécution:

Type d'outils: CBN8

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	0,31 mm
f	2,95 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	6,2 mm
Rayon R	0,2 mm
Arrosage interne	non
Ø D	6 mm
Référence fabricant	AEWGCBN8
Longueur utile	20,3 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 20,3 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée