


Outil d'alésage à droite CBN simturn AX, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm

Données de commande

N° commande	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Classe d'article	24V

Description
Exécution:

Type d'outils: CBN8

Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Rayon R	0,2 mm
Arrosage interne	non
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Référence fabricant	AD1KCBN8
Longueur utile	15,2 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 67 HRC	adaptée		

Continue	adaptée
à sec	adaptée