

**Outil de copiage à droite simturn AX, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Données de commande**

N° commande	270591 5,2
GTIN	2050002066106
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Description technique

Rayon R	0,15 mm
Profondeur gorge max. t_{max}	1 mm
f	2,45 mm
Arrosage interne	non
Pour alésages à partir de Ø D_{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Référence fabricant	AYD3X800
Longueur utile	15,2 mm
Attribut des noms de produit	$L_2 = 15,2$ mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
--	------------	-------	----------

Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		