

**Outil de rainurage à droite simturn AX, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin / w: 6,2/2mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 270607 6,2/2  |
| GTIN             | 2050002066281 |
| Classe d'article | 24U           |

**Description****Exécution:**

Sans rayon d'angle (angle vif).

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

**Description technique**

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Profondeur gorge max. $t_{max}$              | 1,8 mm                           |
| Ø D  | 6 mm                             |
| Arrosage interne                             | non                              |
| Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub> | 6,2 mm                           |
| f  | 2,95 mm                          |
| Largeur de gorge w                           | 2 mm                             |
| Référence fabricant                          | ABY8X800                         |
| Longueur utile                               | 10,2 mm                          |
| Attribut des noms de produit                 | L <sub>2</sub> = 10,2 mm         |
| Type de produit                              | Plaquette de coupe pour tournage |

**Données utilisateur**

|  | Adéquation | V <sub>c</sub> | Code ISO |
|--|------------|----------------|----------|
|--|------------|----------------|----------|

|                               |         |           |   |
|-------------------------------|---------|-----------|---|
| Alu (à copeaux courts)        | adaptée | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si                  | adaptée | 240 m/min | N |
| Acier < 500 N/mm <sup>2</sup> | adaptée | 180 m/min | P |
| Acier < 900 N/mm <sup>2</sup> | adaptée | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>  | adaptée | 70 m/min  | M |
| Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>    | adaptée | 40 m/min  | S |
| Fonte GG(G)                   | adaptée | 110 m/min | K |
| CuZn                          | adaptée | 210 m/min | N |
| Continue                      | adaptée |           |   |
| Irrégulière                   | adaptée |           |   |
| av. arrosage max.             | adaptée |           |   |