

**Outil de rainurage à droite simturn AX, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 7,2/2mm****Données de commande**

N° commande	270611 7,2/2
GTIN	2050002066434
Classe d'article	24U

**Description****Exécution:**

Sans rayon d'angle (angle vif).

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

**Description technique**

Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	7,2 mm
f	3,45 mm
Ø D	7 mm
Arrosage interne	non
Profondeur gorge max. t <sub>max</sub>	2,5 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Référence fabricant	AEJDX800
Longueur utile	15,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

**Données utilisateur**

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		