

**Outil de rainurage à droite simturn AX, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min} / w: 7,2/2mm****Données de commande**

N° commande	270613 7,2/2
GTIN	2050002066533
Classe d'article	24U

Description**Exécution:**

Sans rayon d'angle (angle vif).

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Description technique

f	3,45 mm
Arrosage interne	non
Profondeur gorge max. t _{max}	2,5 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	7,2 mm
Ø D	7 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Référence fabricant	AAVPX800
Longueur utile	20,3 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 20,3 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		