



Outil de rainurage à gauche simturn AX, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min} / w: 7,2/1,5mm



Données de commande

N° commande	270621 7,2/1,5
GTIN	2050002066830
Classe d'article	24U

Description

Exécution:

Sans rayon d'angle (angle vif).

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

Description technique

f	3,45 mm
Arrosage interne	non
Ø D	7 mm
Pour alésages à partir de Ø D _{min}	7,2 mm
Profondeur gorge max. t _{max}	2,5 mm
Largeur de gorge w	1,5 mm
Référence fabricant	ANDEX800
Longueur utile	25,4 mm
Attribut des noms de produit	L ₂ = 25,4 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		