



**Outil de rainurage à gauche, rayon complet simturn AX, L<sub>2</sub> = 20,3 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2/2mm**



## Données de commande

N° commande	270633 6,2/2
GTIN	2050002067004
Classe d'article	24U

## Description

### Exécution:

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

## Description technique

f	2,95 mm
Ø D	6 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Profondeur gorge max. t <sub>max</sub>	1,8 mm
Rayon R	1 mm
Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Référence fabricant	AFV9X800
Longueur utile	20,3 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 20,3 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

## Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
--	------------	----------------	----------

Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		