

**Outil de rainurage axial sur pilote, à droite simturn AX, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w: 6,2/2mm****Données de commande**

N° commande	270641 6,2/2
GTIN	2050002067127
Classe d'article	24U

**Description****Exécution:**

Revêtement: X800 (successeur du revêtement GN39)

**Attention:**

Des Ø de gorge plus grands sont possibles sans modification.

D<sub>1</sub> = D<sub>min</sub> Ø int.D<sub>2</sub> = D<sub>min</sub> Ø ext.**Description technique**

Pour alésages à partir de Ø D <sub>min</sub>	6,2 mm
Largeur de gorge w	2 mm
Profondeur gorge max. t <sub>max</sub>	4 mm
f	2,95 mm
Rayon R	0,15 mm
Ø D	6 mm
Référence fabricant	AA2DX800
Longueur utile	15,2 mm
Attribut des noms de produit	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Type de produit	Plaquette de coupe pour tournage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	240 m/min	N
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	110 m/min	K
CuZn	adaptée	210 m/min	N
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		